



满足您的过滤需求是我们的目标。

反渗透膜片/纳滤膜片

膜片实验是工业应用的基础

产品参数

| 反渗透膜片 型号 | 截留率 (%) | 水通量 (LMH) | 可互换产品 | | 典型应用 |
|-------------|------------|--------------|-------|--------|---------------------------------|
| | | | 品牌 | 型号 | |
| R01 | 99.5 | 50 | DOW | BW30FR | 水处理; 料液浓缩; 海水淡化; 废水处理等 |
| R02 | 99.2 | 67 | | LE | |
| R03 | 99.1 | 55 | | XLE | |
| R04 | 99.1 | 45 | | SW30 | |

R01, R02 的水通量和截留率是基于测试条件为: 2000ppm NaCl, 225psi (1.55MPa), 25°C;

R03: 2000ppm NaCl, 125psi (0.86MPa), 25°C;

R04: 32000ppm NaCl, 5ppm Boron, 800psi (5.5MPa), 25°C。

| 纳滤膜片 型号 | 截留率 (%) | 水通量 (LMH) | 可互换产品 | | 典型应用 |
|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 品牌 | 型号 | |
| NF1 | ≥99.0 | 55 | DOW | NF90 | 软化水; 酸碱回收; 贵金属回收; 染料浓缩、脱盐; 乳清脱盐; 抗生素浓缩; 多聚糖脱盐; BOD/COD脱除等 |
| NF2 | ≥98.0 | 40 | | NF245 | |
| NF3 | ≥97.0 | 65 | | NF270 | |
| NF4 | 92.0-95.0 | 50 | GE | DL | |
| NF5 | ≥98.5 | 38 | | DK | |
| NF6 | ≥99.5 | 60 | KOCH | SeIRO MPS-34 | |
| NF7 | 85.0-95.0 | 60 | HYDRANAUTICS | HYDRACoRe50 | |
| NF8 | 60.0-85.0 | 65 | | | |

NF1-NF3, NF7, NF8 的水通量和截留率是基于测试条件为: 2000ppm MgSO₄, 70psi (0.48MPa), 25°C;

NF4-NF5: 2000ppm MgSO₄, 110psi (0.76MPa), 25°C;

NF6: 2000ppm, MgSO₄, 142psi (1.0 MPa), 25°C。

NF7-NF8 :2000 ppm MgSO₄, 110psi (0.76MPa), 25°C;

注: 以上数据有可能在15%的范围内变化; 产品更新后, 性能规范有可能变化。

附: 小/中试是工业应用的基础, 膜片标准宽度是40英寸, 我们提供膜片样品。

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869

传真: 86-10-89496839